



DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL SW 150



MODELO: CLMO-01

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

Gracias por utilizar nuestro equipo de iluminación LED para escenarios. Antes de usarlo, lea atentamente las instrucciones. Estas contienen información importante sobre la instalación y el uso. Utilice los dispositivos siguiendo las indicaciones y conserve el manual del usuario en un lugar adecuado.

Nuestro producto cuenta con una carcasa de plástico de ingeniería, nueva, estética y capaz de soportar altas temperaturas, además de un cuerpo de metal de alta dureza. También es compatible con el protocolo de señal estándar internacional DMX512. Puede usarse de forma independiente o conectado a otros dispositivos. Su rotación rápida, bajo nivel de ruido y multifuncionalidad lo hacen ideal para su uso en KTV, salones de baile, clubes nocturnos, bares, entre otros.

Instrucciones de seguridad

- Conserve esta guía del usuario para futuras consultas. Si vende la unidad a otro usuario, asegúrese de que también reciba este folleto de instrucciones.
- Desembale y verifique cuidadosamente que no haya daños durante el transporte antes de utilizar la unidad.
- Antes de operar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con los requisitos de la unidad.
- Es importante conectar a tierra el conductor amarillo/verde para evitar descargas eléctricas.
- La unidad es solo para uso en interiores. Utilícela únicamente en un lugar seco.
- La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada, al menos a 50 cm de las superficies adyacentes. Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas.
- Desconecte la alimentación principal antes de reemplazar o realizarle mantenimiento.
- Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca de la unidad mientras está en funcionamiento, ya que existe peligro de incendio.
- Utilice un cable de seguridad cuando fije esta unidad. No manipule la unidad sujetándola solo por la cabeza, sino siempre por la base.
- La temperatura ambiente máxima es de 40 °C. No la utilice en lugares donde la temperatura sea superior a esta.
- La temperatura de la superficie de la unidad puede alcanzar hasta 85 °C. No toque la carcasa con las manos desnudas durante su funcionamiento. Apague la unidad y espere unos 15 minutos para que se enfríe antes de reemplazarla o repararla.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de utilizar la unidad inmediatamente. Nunca intente reparar la unidad usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden provocar daños o mal funcionamiento. Comuníquese con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano. Utilice siempre repuestos del mismo tipo.

Advertencia

- Para evitar o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a apagarla.

- La carcasa, las lentes o el filtro ultravioleta deben reemplazarse si están visiblemente dañados.

Precaución

No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la unidad. No abra la carcasa ni intente realizar ninguna reparación por su cuenta. En el improbable caso de que su unidad requiera servicio, comuníquese con su distribuidor más cercano.

Instalación

La unidad debe montarse a través de los orificios para tornillos en el soporte. Asegúrese siempre de que la unidad esté fijada firmemente para evitar vibraciones y deslizamientos durante su funcionamiento. Además, verifique que la estructura a la que está fijando la unidad sea segura y pueda soportar un peso de 10 veces el peso de la unidad. Utilice siempre un cable de seguridad que sujete 12 veces el peso de la unidad al instalar el dispositivo.

El equipo debe ser reparado por profesionales y debe instalarse en un lugar fuera del alcance de las personas, donde nadie pueda pasar cerca o debajo de él.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 100-240V~ 60Hz 1A
- Potencia: 150 W
- Fuente de luz 1: 1 Led cob blanco de 100 W
- Fuente de luz 2: 6 Leds smd RGBW 4W
- Gobo: 6 Gobos + abierto
- Color: 7 colores + Abierto
- Prisma: 3 caras
- Canal: 16CH, 18CH
- Modo de control: control por voz, maestro-esclavo, autopropulsado, DMX
- Eje X: 540 °
- Eje Y: 180 °

Descripción de la función

Addr	d001-d512	Configuración de dirección 512
CHnd	Auto	Modo automático del motor principal
	18CH	Modo 18 canales
	16CH	Modo 16 canales

SLnd	SL 1	Esclavo1
	SL 2	Esclavo2
SHnd	SH 0	Audio rítmico
	SH 1	Audio rítmico 1
	SH 2	Audio rítmico 2
	SH 3	Audio rítmico 3
Soud	OFF	Control de Audio rítmico apagado
	ON	Control de Audio rítmico activado
SEnS	0-99	Ajuste del volumen de la sensibilidad Audio rítmico
LEd	OFF	La pantalla se apagará después de 5 segundos.
	ON	La pantalla está siempre encendida
dISP	no	Mostrar inversa
	YES	Mostrar hacia adelante
rPAN	no	Rotación hacia adelante del motor X
	YES	X Motor inverso
rTiL	no	Rotación hacia adelante del motor Y
	YES	Y Motor reverse
FOC	Enfoque manual	0-255
REST	YES	Reinicio del sistema
t000		temperatura

Descripción del canal

16 canales	función	explicar
1	Pan	0-255
2	Tilt	0-255
3	Velocidad Pan/Tilt	0-255
4	Dimmer	0-255
5	Estrobo	0-255
6	Dimmer led	0-255
7	Color	0-159: Selección de colores 160-207: Cambio de color de rápido a lento. 208-255: Rotación inversa de lento a rápido
8	Gobo	0-139: Selección de gobo 140-197: Cambio automático de rápido a lento 198-255: Rotación inversa de lento a rápido
9	Prisma	0-99: Sin función 100-127: Prisma 128-255: Rotación del prisma de lento a rápido
10	Enfoque	0-255
11	Pix rojo	0-255
12	Pix verde	0-255
13	Pix azul	0-255
14	Pix blanco	0-255
15	Macro Auto	0-29 Otras funciones del canal 30-59 Modo propio 1 60-89 Modo propio 2 90-119 Modo propio 3 120-149 Modo propio 4
	Macro Audio rítmico	150-179 Control de voz 1 180-209 Control de voz 2 210-239 Control de voz 3 240-255 Control de voz 4
16	Reset	250-255 (5 segundos)

18 canales	función	explicar
1	Pan	0-255
2	Pan fino	0-255
3	Tilt	0-255
4	Tilt fino	0-255
5	Velocidad Pan/Tilt	0-255
6	Dimmer	0-255
7	Estrobo	0-255
8	Dimmer led	0-255
9	Color	0-159: Selección de colores 160-207: Cambio de color de rápido a lento. 208-255: Rotación inversa de lento a rápido
10	Gobo	0-139: Selección de gobo 140-197: Cambio automático de rápido a lento 198-255: Rotación inversa de lento a rápido
11	Prisma	0-99: Sin función 100-127: Prisma 128-255: Rotación del prisma de lento a rápido
12	Enfoque	0-255
13	Pix rojo	0-255
14	Pix verde	0-255
15	Pix azul	0-255
16	Pix blanco	0-255
17	Macro Auto	0-29 Otras funciones del canal 30-59 Modo propio 1 60-89 Modo propio 2 90-119 Modo propio 3 120-149 Modo propio 4
	Macro Audio rítmico	150-179 Control de voz 1 180-209 Control de voz 2 210-239 Control de voz 3 240-255 Control de voz 4
18	Reset	250-255 (5 segundos)

Enfoque electrónico



CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -

CABEZA MÓVIL

MODELO: CLMO-01

REFERENCIA: SW 150

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO